



## Afbraamschijf SG-STEEL, Schijf-Ø×schijfbreedte: 230X7mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 560430 230X7  |
| GTIN          | 4007220470169 |
| Artikelklasse | 55S           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Harde afbraamschijf (hardheid R) uit de **serie SG voor staal** met hoge afneemcapaciteit en zeer goede standtijd.

**Specificatie: A24R-SG-STEEL.**

### Technische beschrijving

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Boring-Ø           | 22,23 mm               |
| Schijfbreedte      | 7 mm                   |
| Maximaal toerental | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Schijf-Ø           | 230 mm                 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Slijpmiddelaanduiding          | A             |
| Specificatie                   | A24R-SG       |
| aanbevolen aanzethoek          | 20-30 graden  |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal         |
| Maximale omtreksnelheid        | 80 m/s        |
| Producttype                    | Afbraamschijf |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |