



Afbraamschijf PREMIUM*** '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 115X4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560100 115X4
GTIN	9003170052870
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Agressieve afbraamschijf (geringe hardheidsgraad Q) voor **universeel gebruik op RVS en staal** met hoge afneemcapaciteit en standtijd.

Specificatie: A30Q-BFX.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	4 mm

Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30Q-BFX
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		