

Diamant-wetsteen, in leren etui, Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte μm : D25



Bestelgegevens

Bestelnummer	559100 D25
GTIN	2050001025418
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Uitvoering:

Gelijkmatig verdeelde diamantlaag, verbonden door een nikkellaag. **Nagenoeg onbeperkte levensduur!**

Toepassing:

Voor het scherp en slijpen van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.

Niet geschikt om te vijlen.

Handzaam formaat; bijzonder geschikt voor het afschuinen van scherpe HM-snijkmanten. Voor fijne oppervlakken voor fijnslijpen.

Opmerking:

niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	115 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	3 mm
Verpakking	Leren etui

Producttype

Opspanplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		