

**Garant****VHM-boor aramide, ongecoat, Ø DC h6: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	121230 10
GTIN	4045197472076
Artikelklasse	11Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Speciale geometrie** voor betrouwbaar boren in aramide-kunststoffen (polyaramide) en aramidevezels, alsmede thermo- en duroplasten.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technische beschrijving**

Nominale Ø $D_c$	10 mm
Voeding f in AFK	0,1 mm/omw,
Spaangroeflengte $L_c$	48 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachttolerantie	h6
Tolerantie nominale Ø	h6
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Totale lengte L	89 mm
Norm	Fabrieksnorm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	33 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	4×D

Schacht	Cilinderschacht met h6
Boortoepassing	voor aramiden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
PE-HD	beperkt geschikt	140 m/min	N
PA 66	beperkt geschikt	130 m/min	N
PEEK	beperkt geschikt	120 m/min	N
PF 31	beperkt geschikt	100 m/min	N
AFK aramide	geschikt	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	120 m/min	N
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		