

## Diamant-wetsteen, in leren etui, Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte $\mu\text{m}$ : D46



### Bestelgegevens

Bestelnummer	559100 D46
GTIN	2050001025425
Artikelklasse	56Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Gelijkmatig verdeelde diamantlaag**, verbonden door een nikkellaag. **Nagenoeg onbeperkte levensduur!**

#### Toepassing:

**Voor het scherp en slijpen** van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.

#### **Niet geschikt om te vijlen.**

Handzaam formaat; bijzonder geschikt voor het afschuinen van scherpe HM-snijkmanten. Voor het grovere scherp.

#### Opmerking:

**niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.**

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel / grof
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	115 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	3 mm
Verpakking	Leren etui

Producttype

Opspanplaat

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		