

Penkaliber A-ZC 6-13, Nominale maat Ø: 28mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484020 28 |
| GTIN | 4045197211491 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Meetlichaam van eerste klas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Penkalibers ISO-**tolerantieveldpositie A – ZC** in de **basistolerantiegraden 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtagevermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**
- **Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de tolerantieveldpositie (A–ZC) en de basistolerantiegraad (6–13) opgeven, bijv. nr. 484020 10F10.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------|---|
| Tolerantievel | A |
| Tolerantievel | G |
| Tolerantievel | H |
| Tolerantievel | J |
| Tolerantievel | K |
| Tolerantievel | M |
| Tolerantievel | N |

| | |
|----------------|-------------------|
| Tolerantieveld | P |
| Tolerantieveld | R |
| Tolerantieveld | S |
| Tolerantieveld | B |
| Tolerantieveld | T |
| Tolerantieveld | U |
| Tolerantieveld | V |
| Tolerantieveld | X |
| Tolerantieveld | Y |
| Tolerantieveld | Z |
| Tolerantieveld | ZA |
| Tolerantieveld | ZB |
| Tolerantieveld | ZC |
| Tolerantieveld | C |
| Tolerantieveld | D |
| Tolerantieveld | E |
| Tolerantieveld | F |
| Tolerantieveld | JS |
| Tolerantieveld | FG |
| Tolerantieveld | EF |
| Tolerantieveld | CD |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 2245-1 |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kwaliteit | 12 |
| Kwaliteit | 11 |
| Kwaliteit | 10 |
| Kwaliteit | 13 |
| Kwaliteit | 6 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Kwaliteit | 7 |
| Kwaliteit | 8 |
| Kwaliteit | 9 |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Nominale maat | 28 mm |
| Kalibratie | M2 |
| Producttype | Penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm | 028300 60 |