

## Penkaliber H7, Nominale maat Ø: 65mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484000 65
GTIN	4045197211156
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Meetlichaam van eerste klas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Penkalibers met tolerantieklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Opmerking:

- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtagevermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kwaliteit	7
Nominale maat	65 mm
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	M2
Producttype	Penkaliber

### Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 200 mm	028340 200