

Garant**Diamantslijpstiften galvanisch D126, D, Vorm: G0307****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552700 G0307
GTIN	4045197157249
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK**.

Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

Kop-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Spitsboog
Totale lengte	50 mm

Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	7 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		