

Garant**Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 1317A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553100 1317A
GTIN	4045197330512
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	35000 min ⁻¹
Kop-Ø	13 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	17 mm
Producttype	Slijpkaphouder

