

Garant**CBN-slijpstiften galvanisch B126, CBN, Kop-Ø: 1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552650 1
GTIN	4045197157201
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **CBN-bezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten**.

Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Bol
Kop-Ø	1 mm
Totale lengte	45 mm

Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	1 mm
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Producttype	Slijpstift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-30 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
RVS	geschikt	20-30 m/s	
Ti	geschikt	20-30 m/s	
GG(G)	geschikt	20-30 m/s	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		