


**Garant****Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 1626A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553100 1626A
GTIN	4045197330574
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

**Ingekepte, elastische rubber houder** met stalen schacht.

**Toepassing:**

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

**T.b.v.:**

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	30000 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	16 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	24 mm
Producttype	Slijpkaphouder

