

Garant**CBN-slijpstiften galvanisch B126, CBN, Kop-Ø: 3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 552650 3 |
| GTIN | 4045197157225 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisieslespen halffabricaat delen met **CBN-bezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten**.

Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------|
| Kop-Ø | 3 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Vormbeschrijving | Bol |

| | |
|-----------------------|------------|
| Schacht-Ø | 3 mm |
| Koplengte | 3 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | CBN |
| Producttype | Slijpstift |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 20-30 m/s | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 20-30 m/s | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 20-30 m/s | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 20-30 m/s | H |
| RVS | geschikt | 20-30 m/s | |
| Ti | geschikt | 20-30 m/s | |
| GG(G) | geschikt | 20-30 m/s | K |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |