



Kleine doorslijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN, Schijf-Ø: 75mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563050 75
GTIN	9003172992709
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dunne **kleine doorslijpschijf** voor toepassing met **rechte perslucht- of elektrische slijpers**, ideaal voor kleine ruimtes. Toepassing met spandoorn nr. 563070.

Goed verspanende uitvoering voor snel doorslijpen met geringe braamvorming.

Uitvoering promotietekst:

Extra dunne **kleine doorslijpschijf** voor toepassing met **rechte perslucht- of elektrische slijpers**, ideaal voor kleine ruimtes.

Specificatie:

A60R-BFXA.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	20300 min ⁻¹
Schijfbreedte	1 mm

Boring-Ø	10 mm
Specificatie	A60R-BFXA
Schijf-Ø	75 mm
Voor materiaaldiktes	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spandoorn voor kleine doorslijpschijven Geschikt voor boring-Ø 10 mm

563070 10