

**Afbraamschijf Basic* '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 115X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele afbraamschijven voor vlak- en kantslijpen op **RVS en staal**.

Specificatie: A30Q-BF.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	6 mm
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden

geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		