

**Doorslijpschijf PREMIUM\*\*\*, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563250 125
GTIN	9003176370671
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Harde hoogrendement-doorslijpschijf speciaal voor staalplaten, profielstaal en stalen buizen, met zeer lange standtijd.

Niet geschikt voor RVS (Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%).

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:**

**A30S-BFXA.**

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	12200 min <sup>-1</sup>

Schijfbreedte	2 mm
Vorm	41
Specificatie	A30S-BFXA
Schijf-Ø	125 mm
Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		