

Garant**Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D1009****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengthe 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm D bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 10 mm

Koplengte: 9 mm

Totale lengte: 209 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	209 mm
Vorm	Kogelkop
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Kop-Ø	10 mm

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Bol
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	9 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		