

Garant
Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D1210

Bestelgegevens

Bestelnummer	540350 D1210
GTIN	4045197222459
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengthe 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm D bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L₁: 10 mm

Totale lengte: 210 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Vorm	Kogelkop
Vormbeschrijving	Bol

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte L ₁	10 mm
Totale lengte	210 mm
Kop-Ø	12 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees