



Afbraamschijf Basic* '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 230X6mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 560600 230X6 |
| GTIN | 9003172228655 |
| Artikelklasse | 53T |

Omschrijving

Uitvoering:

Universele afbraamschijven voor vlak- en kantslijpen op **RVS en staal**.

Specificatie: A30Q-BF.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Schijfbreedte | 6 mm |
| Maximaal toerental | 6600 min ⁻¹ |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijf-Ø | 230 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Specificatie | A30-BF |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Afbraamschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| Uni | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |