

Garant
Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: E1220

Bestelgegevens

Bestelnummer	540350 E1220
GTIN	4045197522306
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengthe 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm E druppel** (TRE).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Druppel

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L₁: 20 mm

Totale lengte: 220 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	220 mm
Vorm	Druppel
Vormbeschrijving	Druppel
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	12 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Koplengte L ₁	20 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees