

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien