

Garant**VC.T 160402, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien