

Garant

Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: F0618



Bestelgegevens

Bestelnummer	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Artikelklasse	51D

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengte 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm F boogvormig, ronde top** (RBF).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Ronde top

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte L₁: 18 mm

Totale lengte: 218 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Ronde top
Vertandingstype	kruisvertand
Kop-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z7
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Koplengte L ₁	18 mm
Totale lengte	218 mm
Vorm	Ronde top
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees