

**CCMT 060202 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 060202 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien