

**CCMT 060204 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 060204 Wiper CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA510
Spaanbreker	WP

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien