

**CCMT 060204 Wiper, Soort: PR1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 060204 Wiper PR1225 Soort: PR1225
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1 mm
Voeding f : 0,03 - 0,15 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Neventoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1 mm

Soort	PR1225
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Snij snelheid v_c Neventoe passing	50 - 150 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien