



## Doorslijpschijf PREMIUM\*\*\*, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563200 115
GTIN	9003178723468
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Agressieve doorslijpschijf (geringe hardheidsgraad Q) voor **universeel gebruik op RVS en staal** met lange levensduur en grote stabiliteit.

#### Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snij snelheid  $v_c$ .

#### Specificatie:

**A30Q-BFXA.**

#### Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	gebogen
Vorm	42
Schijfbreedte	2,5 mm
Boring-Ø	22,23 mm

Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Specificatie	A30Q-BFXA
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		