

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 CA515
GTIN	4960664753222
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 09T304 Wiper CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	CA515
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien