

**CCMT 09T308 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 09T308 Wiper CA510 Soort: CA510  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA510
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien