

**DCMX 070204 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMX 070204 Wiper CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA510
Spaanbreker	WP
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien