

**DCMX 070204 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DCMX 070204 Wiper CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA515
Snedeccondities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spaanbreker	WP

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien