

**DCMX 11T304 Wiper, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	WP
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Soort	PV720
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMX 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M

Producttype

Wisselplaat voor het draaien