



DCMX 11T304 Wiper, Soort: CA510



Bestelgegevens

Bestelnummer	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMX 11T304 Wiper CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: WP
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA510
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien