



DCMX 11T304 Wiper, Soort: CA515



Bestelgegevens

Bestelnummer	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMX 11T304 Wiper CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: WP
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	WP
Soort	CA515
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien