


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	52 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Inwendige koeling	ja
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Aantal snijkanten Z	8
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	97 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	102 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	43,3 mm

Rampinghoek α_{\max}	0,4 graden
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------