

Garant**Stiftrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: A0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	A0820
Vertanding afkorting	Z FINE
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Totale lengte	60 mm
Kop-Ø	8 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer fijn
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Serie	Vertanding Z FINE

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		