

**Garant****Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 C0820
GTIN	4045197222411
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Schachtlengthe 200 mm** (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm C cilindrisch met ronde top** (WRC).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 8 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 20 mm

Totale lengte: 220 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vorm	Cilindrisch rond
Totale lengte	220 mm
Kop-Ø	8 mm
Vertandingstype	kruisvertand

Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees