

Garant**Stiftrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: A1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540440 A1225
GTIN	4045197679871
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	zeer fijn
Vorm	A1225
Kop-Ø	12 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Totale lengte	65 mm
Vertanding afkorting	Z FINE
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	Vertanding Z FINE
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		