



Doorslijpschijf PREMIUM***, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563200 230
GTIN	9003178723437
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve doorslijpschijf (geringe hardheidsgraad Q) voor **universeel gebruik op RVS en staal** met lange levensduur en grote stabiliteit.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30Q-BFXA.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Schijfbreedte	2,5 mm
Vorm	41
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm

Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A30Q-BFXA
Schijf-Ø	230 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------	-----------

