

Garant**Freesplaat zonder profiel, HB7720, Freesbreedte A: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217258 1,5
GTIN	4045197854018
Artikelklasse	21C

Technische beschrijving

Radius R	0,1 mm
Freesbreedte A	1,5 mm
Buiten-Ø D	27,7 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	6,2 mm
Soort	HB7720
Type	P26
Aantal snijkanten Z	6
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		