

Garant**Stiftrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: C0820****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 540440 C0820 |
| GTIN | 4045197679925 |
| Artikelklasse | 51D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Totale lengte | 60 mm |
| Kop-Ø | 8 mm |
| Vertandingsfijnheidsgraad | zeer fijn |
| Vorm | C0820 |
| Vertanding afkorting | Z FINE |
| Vormbeschrijving | Cilindrisch met ronde top (WRC) |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Koplengte | 20 mm |
| Serie | Vertanding Z FINE |

| | |
|---------------|-----------|
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |