


**Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm, Kop-Ø×koplengte: 30X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553600 30X20
GTIN	4045197240194
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

Technische beschrijving

Minimaal toerental	13000 min ⁻¹
Maximaal toerental	19100 min ⁻¹
Kop-Ø	30 mm
Koplengte	20 mm
Vormbeschrijving	cilindrisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

