


**Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm, Kop-Ø×koplengte: 30X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

**Technische beschrijving**

Minimaal toerental	13000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	19100 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	30 mm
Koplengte	30 mm
Vormbeschrijving	cilindrisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

