

Garant**VHM-boor aramide, ongecoat, Ø DC h6: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	121230 4
GTIN	4045197471291
Artikelklasse	11Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale geometrie voor betrouwbaar boren in aramide-kunststoffen (polyaramide) en aramidevezels, alsmede thermo- en duroplasten.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	18 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in AFK	0,05 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Nominale Ø D_c	4 mm
Tolerantie nominale Ø	h6
Schacht-Ø D_s	4 mm
Totale lengte L	55 mm
Norm	Fabrieksnorm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	12 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	4xD

Schacht	Cilinderschacht met h6
Boortoepassing	voor aramiden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PE-HD	beperkt geschikt	140 m/min	N
PA 66	beperkt geschikt	130 m/min	N
PEEK	beperkt geschikt	120 m/min	N
PF 31	beperkt geschikt	100 m/min	N
AFK aramide	geschikt	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	120 m/min	N
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		