

## Instelring met tussenmaat, Type: B



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484035 B
GTIN	4045197212429
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 3,499

Type B = 3,501 – 14,999

Type C = 15,001 – 19,999

Type D = 20,001 – 24,999

Type E = 25,001 – 31,999

Type F = 32,001 – 39,999

Type G = 40,001 – 49,999

Type H = 50,001 – 59,999

Type I = 60,001 – 69,999

Type J = 70,001 – 79,999

Type K = 80,001 – 89,999

Type L = 90,001 – 99,999

A.u.b. de exacte nominale  $\emptyset$ -maat opgeven.

Tussenmaatringen zijn alleen de instellingen met **decimalen!**

Voor hele  $\emptyset$  zie nr. 484030 of op aanvraag.

**Bestelvoorbeeld  $\emptyset$  10,002:** nr. 484035 B 10,002.

**Keramische instellingen** met **hele millimetermaat** op aanvraag.

## Technische beschrijving

Tolerantieveld	JS
Nominale maat	3,501 - 14,999 mm
Norm	DIN 2250 C
Materiaal	Kaliberstaal
Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieInstelring maximale $\emptyset$ 50 mm	028470 50
KalibratieInstelring Maximale $\emptyset$ 50 mm	028400 50