

HOLEX®**Wringijzer, verstelbaar, Type: 1.1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Artikelklasse	12L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geharde spanbekken. Verzinkte stalen handvatten. Bij gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **normale** belasting:
behuizing van spuitgietzink.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 2 - 7,5 mm

Voor handtap DIN 352: M1 – M12

voor handruimer-Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Totale lengte: 175 mm

Technische beschrijving

voor handruimer-Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Spanwijdte □	2 - 7,5 mm
Totale lengte	175 mm
Voor handtap DIN 352	M1 – M12
Norm	DIN 1814