

**Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm, Kop-Ø×koplengte: 45X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553600 45X30
GTIN	4045197240217
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

**Technische beschrijving**

Minimaal toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	12700 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	45 mm
Koplengte	30 mm
Vormbeschrijving	cilindrisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

