


**Garant****Freesplaat 30°, HB7720, Spoed: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217321 7
GTIN	4045197854940
Artikelklasse	21C

**Omschrijving****Opmerking:**

Niet gebruiken met circulaire frees nr. 217252 gr. 27L.

**Technische beschrijving**

Diepte t	4 mm
Buiten-Ø D	22 mm
voor schroefdraad ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Plaatgeometrie	Volprofiel
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	7 mm
Toepassing	Binnen
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Draadsoort	TR
Draadsoort	TR-LH
Flankhoek	30 graden
Type	P26
Aantal snijkanten Z	3
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

droog

geschikt