

**HOLEX®****Wringijzer, verstelbaar, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148400 5
GTIN	4045197857002
Artikelklasse	12L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geharde spanbekken. Verzinkte stalen handvatten. Bij gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **normale** belasting:  
behuizing van spuitgietzink.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 7 - 20 mm

Voor handtap DIN 352: M13 – M32

voor handruimer-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Totale lengte: 700 mm

**Technische beschrijving**

Spanwijdte □	7 - 20 mm
Voor handtap DIN 352	M13 – M32
voor handruimer-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Totale lengte	700 mm
Norm	DIN 1814