

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 16X5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M1 – M2,6

Schroefdraad metrisch fijn: M1x0,2 – M2,6x0,35

Schroefdraad UNC: nr.1 – nr.4

Schroefdraad UNF: nr.0 – nr.4

Schroefdraad Whitworth: 1/16" – 3/32"

Totale lengte: 160 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad metrisch	M1 – M2,6
voor snijplaat-Ø	16 mm
Hoogte	5 mm
Totale lengte	160 mm
Schroefdraad Whitworth	1/16 – 3/32 inch
Schroefdraad UNF	nr.0 – nr.4 inch
Schroefdraad UNC	nr.1 – nr.4 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M1x0,2 – M2,6x0,35

Norm

EN 22568