



## Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 20X5 mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 149300 20X5   |
| GTIN          | 4045197857026 |
| Artikelklasse | 12L           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

#### Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M3 – M4

Schroefdraad metrisch fijn: M3x0,25 – M6x0,5

Schroefdraad UNC: nr.5

Schroefdraad UNF: nr.5 – nr.6

Schroefdraad Whitworth: 1/8" – 5/32"

Totale lengte: 175 mm

### Technische beschrijving

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Schroefdraad Whitworth     | 1/8 – 5/32 inch  |
| Schroefdraad UNC           | nr.5 inch        |
| Schroefdraad metrisch      | M3 – M4          |
| Schroefdraad metrisch fijn | M3x0,25 – M6x0,5 |
| voor snijplaat-Ø           | 20 mm            |
| Hoogte                     | 5 mm             |
| Totale lengte              | 175 mm           |
| Schroefdraad UNF           | nr.5 – nr.6 inch |

Norm

EN 22568